FABORY



Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST4,8X38MM

Číslo položky	26200.048.038
Značka	-
UBB	950352067470
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653109
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	4.8 mm
Dĺžka	38 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ISO	7049 CH
DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4
NF	E25-658

Technické špecifikácie

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	38
Čís. krížovej drážky	2
P	1.6

Technický nákres

