FABORY



Samorezná skrutka s polguľatou **hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H** Oceľ **Poniklované ST5,5X16MM**

Číslo položky	26200.055.016
Značka	-
UBB	950352067629
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653123
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	5.5 mm
Dĺžka	16 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH

Technické špecifikácie

D (mm)	5.5
dk	10.8
k	3.95
L (mm)	16
Čís. krížovej drážky	3
P	1.8

Technický nákres

