FABORY



Kužeľový **kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A** Ľahko obrobiteľná oceľ **6X30MM**

Číslo položky	39012.060.030
Značka	-
UBB	950359474984
UNSPSC	31163205
EAN	8715492794109
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	6 mm
Dĺžka	30 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ
Info	d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Normy

ISO	≈8736-A
NF	≈E27-479
DIN	7978-A
NEN	≈2463

Technické špecifikácie

a ≈	0.8
d1	6
d2	4
D (mm)	6
L (mm)	30
r ≈	4
t1	6

Technický nákres

