

## Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 5X12MM

Číslo položky 39090.050.012

Značka -

UBB 950359916372

UNSPSC 31163203

EAN 8715492800992

PKG. of 100 Len kompletne  
balenie

### Technické parametre

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Priemer            | 5 mm       |
| Dĺžka              | 12 mm      |
| Materiál           | Oceľ       |
| Technický materiál | 60±2HRC    |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná |

Info Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6. Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce. Stopka s mýrnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.


### Normy

|     |          |
|-----|----------|
| DIN | 7979-D   |
| NF  | ≈E27-475 |
| ISO | ≈8735-A  |
| NEN | ≈2464    |

### Technické špecifikácie

|        |     |
|--------|-----|
| c1 ≈   | 0.5 |
| c2 ≈   | 1.7 |
| d1     | 3   |
| D (mm) | 5   |
| L (mm) | 12  |
| L1     | 12  |

### Technický náčres



r ≈ 5  
tL 6

**FABORY**