

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 5X14MM

Číslo položky	39090.050.014
Značka	-
UBB	500645330811
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080089
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	14 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	60±2HRC
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Info

Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6. Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce. Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.


Normy

ISO	≈8735-A
DIN	7979-D
NEN	≈2464
NF	≈E27-475

Technické špecifikácie

c1 ≈	0.5
c2 ≈	1.7
d1	3
D (mm)	5
L (mm)	14
L1	14

Technický náčrt



$r \approx 5$
 t_L **FABORY** 6