



**Pružný kolík priamy
točitý (špirálový kolík),
štandardné zaťaženie ISO
8750 Pružinová oceľ 420-545
HV30 1,5X8MM**

Číslo položky 39140.015.008

Značka -

UBB 950359053226

UNSPSC 31163201

EAN 8715492807946

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	1.5 mm
Dĺžka	8 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-545 HV30

Normy

DIN	7343
ISO	8750

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. V =
Střihová pevnost
dvojitá min. v
kN. Speciální
vlastnosti pružných
rovných kolíků
(špirálních
kolíků): Používány
pro demontovatelné
spoje (polohování)
dvou nebo více
dílů, lze je rovněž
použít jako hřídele a
závěsné, dorazové a
podpěrné kolíky. Díky
svému špirálnímu
průřezu (cca
2.1/4 vinutí) jsou
pružné rovné kolíky

(spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technické špecifikácie

$a \approx$	0.5
d_1 (max.)	1.73
d_1 (min.)	1.62
d_2 (max.)	1.4
D (mm)	1.5
L (mm)	8
V	1.45

Technický nákres

