



ISO 8748 Pružinová ocel' 420-545 HV30 1,5X12MM

Číslo položky	39150.015.012
Značka	-
UBB	950359067002
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809469
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1.5 mm
Dĺžka	12 mm
Materiál	Pružinová ocel'
Technický materiál	420-545 HV30

Normy

DIN	7344
ISO	8748

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při

dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technické špecifikácie

$a \approx$	0.5
d_1 (max.)	1.71
d_1 (min.)	1.61
d_2 (max.)	1.4
D (mm)	1.5
L (mm)	12
V	1.9

Technický náčrt

