FABORY



ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 2X8MM

Číslo položky	39150.020.008
Značka	-
UBB	950359067424
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809506
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	2 mm
Dĺžka	8 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-545 HV30
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při

Normy

DIN	7344
ISO	8748

	dynamickém zatížení.Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihové síly bez ohledu na jejich směr.Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technické špecifikácie

a ≈	0.7
d1 (max.)	2.21
d1 (min.)	2.11
d2 (max.)	1.9
D (mm)	2
L (mm)	8
V	3.5

Technický nákres

