



ISO 8748 Pružinová ocel' 420-545 HV30 6X26MM

Číslo položky	39150.060.026
Značka	-
UBB	950359073695
UNSPSC	31163201
EAN	8715492810151
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	6 mm
Dĺžka	26 mm
Materiál	Pružinová ocel'
Technický materiál	420-545 HV30

Normy

DIN	7344
ISO	8748

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při

dynamickém
zatížení. Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly bez
ohledu na jejich
směr. Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
= 1 mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Technické špecifikácie

$a \approx$	1.5
d_1 (max.)	6.4
d_1 (min.)	6.18
d_2 (max.)	5.85
D (mm)	6
L (mm)	26
V	30

Technický náčrt

