FABORY



# Kotúčové **pero DIN 6888** Oceľ **C45+C Nelegovaná 2X3,7MM**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 39200.020.003 |
| Značka | - |
| UBB | 950359077084 |
| UNSPSC | 31163207 |
| EAN | 8715492811011 |
| PKG. of 100 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Materiál | Oceľ |
| Technický materiál | C45+C |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná |
| Info | (1.) Aplikace platí pro pera používaná jako lícovaná pera přenášející celý točivý moment.(2.) Aplikace platí pro pera používaná pouze pro nastavení polohy hnacího prvku, zatímco pro přenos točivého momentu jsou použity jiné součásti, např. hladká pera nebo kuželové kolíky. |

## Normy

| | |
|---|---|
| DIN | 6888 |
| BS | 4235-2 |
| ISO | 3912 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| b | 2 |
| d2 | 10 |
| Pre hriadeľ (1.) ø | 6 |
| Pre hriadeľ (1.) ø ≤ | 8 |
| Pre hriadeľ (2.) ø | 10 |
| Pre hriadeľ (2) ø ≤ | 12 |
| L ≈ | 9.66 |

## Technický nákres

