



Kotúčové pero DIN 6888 Oceľ C45+C Nelegovaná 4X5MM

Číslo položky 39200.040.005

Značka -

UBB 950359077738

UNSPSC 31163207

EAN 8715492811080

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

ISO	3912
BS	4235-2
DIN	6888

Info

(1.) Aplikace platí pro pera používaná jako lícovaná pera přenášející celý točivý moment.(2.) Aplikace platí pro pera používaná pouze pro nastavení polohy hnacího prvku, zatímco pro přenos točivého momentu jsou použity jiné součásti, např. hladká pera nebo kuželové kolíky.

Technické špecifikácie

b	4
d2	13
Pre hriadeľ (1.) $\varnothing$	10
Pre hriadeľ (1.) $\varnothing \leq$	12
Pre hriadeľ (2.) $\varnothing$	17
Pre hriadeľ (2.) $\varnothing \leq$	22
L $\approx$	12.65

Technický náčrt

