


Kuželové klíny s hlavou GIP DIN 6887 Ocel' C45+C Nelegovaná 6X6X50MM



Číslo položky	39220.066.050
Značka	-
UBB	950359535792
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811325
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	50 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

ISO	R774
DIN	6887
BS	4235-1

Technické špecifikácie

b	6
Pre hriadeľ $\varnothing$	17
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	22
h (men.)	6
h1	6.1
h2	10
L (mm)	50

Technický náčrt

