FABORY



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 2X2X18MM

Číslo položky	39250.022.018
Značka	-
UBB	950359202971
UNSPSC	31163207
EAN	8715492812247
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Dĺžka	18 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

ISO	R773
BS	4235-1
NEN	2430
DIN	6885-A

Technické špecifikácie

b	2
Pre hriadeľ ø	6
Pre hriadeľ ø ≤	8
h	2
L (mm)	18

Technický nákres

