



## Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 8X7X22MM

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 39250.087.022         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950359210487          |
| UNSPSC        | 31163207              |
| EAN           | 8715492813312         |
| PKG. of 50    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dĺžka              | 22 mm                                                           |
| Materiál           | Oceľ                                                            |
| Technický materiál | C45+C                                                           |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná                                                      |
| Info               | Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880. |

### Normy

|     |        |
|-----|--------|
| BS  | 4235-1 |
| ISO | R773   |
| DIN | 6885-A |
| NEN | 2430   |

### Technické špecifikácie

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| b                              | 8  |
| Pre hriadeľ $\varnothing$      | 22 |
| Pre hriadeľ $\varnothing \leq$ | 30 |
| h                              | 7  |
| L (mm)                         | 22 |

### Technický náčrt

