



Ryhovaný kolík so skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1472 Ľahko obrobiteľná oceľ 1,5X6MM

Číslo položky 39720.015.006

Značka -

UBB 950359131931

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824899

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1.5 mm
Dĺžka	6 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Normy

DIN	1472
ISO	≈8745
NEN	≈2603

Technické špecifikácie

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	6
r ≈	1.5
Tolerancia	h9
V	1.6

Technický náčrt

