

Šesťhranná matica DIN 934 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M3,5

Číslo položky	47050.035.001
Značka	-
UBB	950355196441
UNSPSC	31161727
EAN	8715492843258
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3.5
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Mosadz
Technický materiál	CU2/CU3
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M3.5
m	2.8
P	0.6
s	6

Technický náčrt

