FABORY



ISO 2010 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou ISO 2010 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M5X30

Číslo položky	48575.050.030
Značka	-
UBB	500651147331
UNSPSC	31162400
EAN	8717077329195
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	30 mm
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Mosadz
Technický materiál	CU2/CU3
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	2010

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	9.3
f ≈	1.2
Plný závit L ≤	45
k (max.)	2.7
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technický nákres

