

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 931 Nerezocel' A2 70 M10X45

Číslo položky	51000.100.045
Značka	-
UBB	950351764119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250629
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	45 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5

Technický náčrt



