



SECURITY Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou a čapíkom Nerezocel' A2 70 M3X20

Číslo položky 51037.030.020

Značka -

UBB 500633140610

UNSPSC 31161504

EAN 8715494608237

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	20 mm
Vlastnosti nákrutky	So šesťhrannou obruťou
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit
Info	Tooling available on request

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M3
dk (max.)	5.7
k (max.)	1.65
L (mm)	20
P	0.5
Socket	10

Technický náčrt

