



Skrutka so zápusťou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel' A2 M1,6X4

Číslo položky 51300.016.004

Značka -

UBB 500571330066

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115391

PKG. of 1000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M1.6
Dĺžka	4 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technické špecifikácie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Plný závit L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	4
Čís. krížovej drážky	0
P	0.35

Technický náčrt

