



Skrutka so zápusťou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezocel' A2 M1,6X5

Číslo položky 51302.016.005

Značka -

UBB 951353116522

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281852

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M1.6
Dĺžka	5 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Pozidriv
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technické špecifikácie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Plný závit L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	5
Čís. krížovej drážky	0
P	0.35

Technický náčrt

