



Skrutka so zápusťou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezocel' A2 M1,6X10

Číslo položky 51302.016.010

Značka -

UBB 951353116860

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281883

PKG. of 1000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M1.6
Dĺžka	10 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Pozidriv
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technické špecifikácie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Plný závit L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	10
Čís. krížovej drážky	0
P	0.35

Technický náčrt

