




Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezocel' A2 M1,6X5

Číslo položky	51345.016.005
Značka	-
UBB	500633241020
UNSPSC	31161504
EAN	8715494593021
PKG. of 1000	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M1.6
Dĺžka	5 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	So šest'hrannou obrubou
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	14583
-----	-------

Technické špecifikácie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Plný závit L ≤	16
k (max.)	1.3
L (mm)	5
P	0.35
Socket	5

Technický náčrt

