

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezocel' A4 80 M14X65

Číslo položky	53520.140.065
Značka	-
UBB	500571363489
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130646
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	65 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technický náčrt

