

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezocel' A4 70 M20X110

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 55010.200.110         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950351868654          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492325280         |
| PKG. of 5     | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer             | M20                                                                           |
| Dĺžka               | 110 mm                                                                        |
| Trieda              | 70                                                                            |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                                                                     |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné                                                                    |
| Materiál            | Nerezocel'                                                                    |
| Technický materiál  | A4                                                                            |
| Smer závit          | Pravý                                                                         |
| Závit               | Metrický závit                                                                |
| Info                | Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50. |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |

### Technické špecifikácie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M20  |
| k      | 12.5 |
| L (mm) | 110  |
| P      | 2.5  |
| s      | 30   |

### Technický náčrt

