

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezocel' A4 Min.50 M22X90

Číslo položky	55010.220.090
Značka	-
UBB	500571378099
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115995
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Dĺžka	90 mm
Trieda	Min.50
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M22
k	14
L (mm)	90
P	2.5
s	32

Technický náčrt

