

Šest'hranná matica DIN 934 Nerezocel' A4 70 M12

Číslo položky	55080.120.001
Značka	-
UBB	950355232816
UNSPSC	31161727
EAN	8715492332509
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technický náčrt

