



Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezocel' A4 M10X60

Číslo položky 55260.100.060

Značka -

UBB 500571390458

UNSPSC 31161518

EAN 8715494128421

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	60 mm
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Hrot	Cup
Závit	Metrický závit
Info	Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve stříhu.

Normy

NF	E27-183
BS	4168-5
ASME	B18.3.6M
NEN	2343
ISO	4029
DIN	916

Technické špecifikácie

d-D	M10
dv	6
L (mm)	60
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technický náčrt

