



KIPP Clamping levers, external thread chrómová Zink / ocel odlitky 5.8 Vysoko leštený chrómovaný/ čierno oxidovaný M4X30X40

Číslo položky	58048.040.040
Značka	-
UBB	500689574845
UNSPSC	31162807
EAN	4059245088461
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Trieda	5.8
Farba	chrómová
D1_MM	13mm
Materiál	odliatok zinku/ocel'
Vlastnosti povrchu	Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný
Závit	Metrický závit
Info	Materiál: Manipulačné páky zo zinkového tlakového odliatku podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Prevedenie: Rukoväť chrómovaná do vysokého lesku. Oceľové časti čierne oxidované. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závit podľa DIN 78.

Normy

Technické špecifikácie

A	30
---	----

Technický náčrt

A1	37
B	7
D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	30
H4	33
H1	4
Počet zubov	16
L	40
X	4

