



KIPP Clamping levers, external thread chrómová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Vysoko leštený chrómovaný/ jasný M4X30X25

Číslo položky 58062.040.025

Značka -

UBB 500689629557

UNSPSC 31162807

EAN 4059245095834

PKG. of 4 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Farba	chrómová
D1_MM	13mm
Materiál	odliatok zinku/nerez
Technický materiál	1.4305
Vlastnosti povrchu	Vysoko leštený chrómovaný/jasný
Závit	Metrický závit
Info	Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti nerezové 1.4305. Prevedenie: Rukoväť chrómovaná, vysoko leštená. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závit podľa DIN 78.

Normy

Technické špecifikácie

A	30
A1	37

Technický náčrt

B	7
D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	30
H4	33
H1	4
Počet zubov	16
L	25
X	4

