



KIPP Clamping levers, external thread Strieborná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolicky leštený/ jasný M6X40X20

Číslo položky	58068.060.020
Značka	-
UBB	500689644150
UNSPSC	31162807
EAN	4059245099344
PKG. of 3	Len kompletne balenie

Technické parametre

Farba	Silver
D1_MM	13mm
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu	Elektrolicky leštený/ jasný
Závit	Metrický závit
Info	Materiál: Rukoväť páky z jemnej zliatiny 1.4308. Ostatné oceľové časti 1.4305. Prevedenie: Rukoväť elektrolicky leštená. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.

Normy

Technické špecifikácie

A	40
A1	47
B	7

Technický nákres

D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	31
H4	34
H1	4
Počet zubov	16
L	20
X	6

