



## KIPP Cam levers, external thread Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 M6X50

|                |               |
|----------------|---------------|
| Article number | 58116.060.050 |
| Brand          | -             |
| UBB            | 500689939352  |
| UNSPSC         | 31162807      |
| EAN            | 4059245029716 |
| PKG. of 3      | Full Box Only |

### Technical Parameters

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| D1_MM              | 18.1mm         |
| Materiál           | Nerezocel'     |
| Technický materiál | 1.4308/1.4305  |
| Závit              | Metrický závit |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | <p>Materiál:</p> <p>Manipulačná páka z nerezovej ocele 1.4308. Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vystuženého sklenými vláknami. Osový čap, podložka a závrtná skrutka z nerezovej ocele 1.4305. Prevedenie: Ovládacie páky elektrolicky leštené. Tlačná podložka čierna. Osový čap, podložka, závrtná skrutka bez povrchovej úpravy. Poznámka: Plasty majú vlastnosť, že pri záťaži u nich dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu. not adjustable</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standards

### Technical Specification

|            |      |
|------------|------|
| A          | 70.4 |
| A1         | 79.2 |
| B          | 21.5 |
| B1         | 15   |
| Ruční síla | 120  |
| D          | 6    |
| D1         | 18.1 |
| D2         | 9    |
| F          | 4    |
| H          | 14.5 |
| H1         | 22   |
| L          | 50   |
| S          | 1.2  |

### Technical Drawing

