



KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep 3MM

Číslo položky 58616.000.003

Značka -

UBB 500689888286

UNSPSC 31162807

EAN 4059245016310

PKG. of 4 Len kompletne balenie

Technické parametre

D1_MM 6mm

Materiál Nerezocel'

Technický materiál 1.4305

Závit Metrický jemný závit

Info Materiál: nerezová ocel'. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po vysunutí aretačného čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.

Normy

Na vyčnievajúci závitový kolík je možné upevniť neštandardné úchytky. Okrem toho závitový kolík umožňuje ovládanie aretačného čapu napr. automaticky (programovo riadené), pomocou pneumatického valca, alebo ovládanie na diaľku pomocou lanka vedeného v bovdene. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč ku skrutke. Ten je potrebné nasadiť na závitovú vložku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.

Technické špecifikácie

D	3
D1	6
D2	2
F1 = springiness beginning in N	4.5
F2 = springiness end in N	10
F x 30°	0.8
H	3.5
L1	17
L2	3.5
L	24
P	0.75
SW	10

Technický náčres

