




Výfuková matica Oceľ Pomedené samosvorný typ M8X13

Číslo položky	72130.080.130
Značka	-
UBB	950355276391
UNSPSC	31161727
EAN	8715492912688
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pomedené
Závit	Metrický závit
Info	Odolnosť teplotám od -70 °C to +400 °C.samosvorný typ

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M8
m (max.)	8.6
P	1.25
s	13

Technický náčrt

