



## WERA 334 SK 0.6X3.5X75

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 7I559912              |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500643191439          |
| UNSPSC        | 27111701              |
| EAN           | 4013288108036         |
| PKG. of 1     | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Izolácia                                                 | Áno        |
| Hmotnosť                                                 | 35         |
| Celková dĺžka                                            | 81         |
| Dĺžka čepele                                             | 75         |
| Šírka čepele                                             | 3.5        |
| Hrúbka čepele                                            | 0.6        |
| Materiálová rukoväť                                      | Drevo      |
| Typ hriadeľa                                             | Šestihran  |
| Konštrukcia rukoväte                                     | Iné        |
| Štvorhranný pohon/<br>šesťhranný pohon                   | Šestihran  |
| Štvorhranný pohon/<br>šesťhranný pohon<br>cez celú čepeľ | Áno        |
| Povrchová ochrana<br>čepele                              | Chrómované |
| S ochranou proti<br>pretáčaniu                           | Áno        |

### Normy