FABORY



Metabo Priame brúsky DG 25 SET

Číslo položky	7Z033964
Značka	-
UBB	500658589170
UNSPSC	42272202
EAN	4007430228918
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Rýchlosť otáčania	25000
Max. prevádzkový tlak	6.2
Zasunutie nástroja	6
Prívod vzduchu na strane zariadenia	R 1/4 palca
Model	DG 25 Set
Type	BH_NF_inh_03_EN

Normy