



Sonic Násobiče momentu 2700NM 2000FT-LB

Číslo položky	8G229220
Značka	-
UBB	500678259481
UNSPSC	25191700
EAN	4714123781666
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Maximálny výstupný
krútiaci moment 2700

Veľkosť pripojenia
vstupný štvorcový
pohon 3/4 palca

Veľkosť pripojenia
výstupného
štvorhranného
pohonu 1 palec

Normy