



HPX 6200 Lepiaca páska 48MMX25M CS5025

Číslo položky	CS5025HPX
Značka	-
UBB	500619974040
UNSPSC	31201501
EAN	8711347114610
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Farba	Strieborná
Šírka (v mm)	48
Síla prílnavosti	13 N/25 mm
Potravinársky priemysel	Nie
Dĺžka (mtr)	25
Teplota	60°C (kortstondig tot 80°C)
Tensile load	183 N/25 mm
Hrúbka	0.30
Typ	Pantser

Normy