



Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Oceľ Pozinkované žltó pasivované Gr.B7 - Gr.2H 3.1/2X760 (30)

Číslo položky	PIMI2889760
Značka	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3.1/2 Inch
Dĺžka	760 mm
Trieda	Gr.B7 - Gr.2H
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A193/A194

Technické špecifikácie

L (mm)	760
--------	-----

Technický náčrt

FABORY

