FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASTM A193/ A194** Nerezoceľ **Nelegovaná Gr.B8M Cl.1 - Gr.8M 7/8X130 (5.1/8)**

Číslo položky	PIMPE222130
Značka	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	7/8 Inch
Dĺžka	130 mm
Trieda	Gr.B8M Cl.1 - Gr.8M
Materiál	Nerezoceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194

Technické špecifikácie

L (mm)	130

Technický nákres

FABORY

