FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou UNC ASME B18.2.1** Oceľ **SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 5/8-11X11 Inch**

Číslo položky	U04104.062.1100
Značka	-
UBB	500620820406
UNSPSC	31161620
EAN	8717077348875
PKG. of 5	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	5/8 Inch
Dĺžka	11 Inch
Trieda	Gr.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Technický materiál	SAE J429
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlto pasivované
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	11
Info	Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technické špecifikácie

F	0.9375

Technický nákres

H	0.390625
LT (min.): L6 Inch	1.75
LT (min.): L≤6 Inch	1.5

