



Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Nerezocel' ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-24X7/8 ft

Číslo položky	U51007.031.0087
Značka	-
UBB	500621242220
UNSPSC	31161620
EAN	8717077385689
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5/16 Inch
Dĺžka	7/8 Inch
Trieda	CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	ASTM F593 304
Smer závit	Pravý
Závit	Unified National Fine
Závitov na palec	24
Info	ft = s plným závitom

Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technické špecifikácie

F	0.5
H	0.203125
LT (min.): L6 Inch	1.125
LT (min.): L≤6 Inch	0.875

Technický náčrt

