FABORY



Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #4-40X1/8

Číslo položky	U51120.011.0012
Značka	-
UBB	500624992698
UNSPSC	31161504
EAN	8717077795198
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	NO.4
Dĺžka	1/8 Inch
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Nerezoceľ
Technický materiál	ASTM F837 304
Smer závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	40
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3

Technické špecifikácie

Technický nákres

A (max.)	0.219
H (max.)	0.068
J (max.)	0.039
T (max.)	0.04

FABORY

