FABORY



Shim ring thickness h=0,2MM DIN 988 Stainless steel A2 h=0,2MM 17X24MM

Article number	51554.170.024
Brand	-
UBB	500700888562
UNSPSC	31163301
EAN	8715492966018
PKG. of 1	Full Box Only

Technical Parameters

Diameter	17 mm
Material	Stainless steel
Material technical	A2
Outer diameter	24
Info	h=0,2MM

Standards

DIN	988

Technical Specification

d1	17
d1 (max.)	17.23
d1 (min.)	17.05
d2	24
d2 (max.)	23.935
d2 (min.)	23.725
D (mm)	17
Thickness	0.2

Technical Drawing