
FABORY



Shim ring thickness h=1,0MM DIN 988 Stainless steel A2 h=1,0MM 28X40MM

Article number	51557.280.040
Brand	-
UBB	500700892507
UNSPSC	31163301
EAN	8715492966919
PKG. of 1	Full Box Only

Technical Parameters

Diameter	28 mm
Material	Stainless steel
Material technical	A2
Outer diameter	40
Info	h=1,0MM

Standards

DIN	988

Technical Specification

d1	28
d1 (max.)	28.275
d1 (min.)	28.065
d2	40
d2 (max.)	39.92
d2 (min.)	39.67
D (mm)	28
Thickness	1

Technical Drawing

