FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M27X140

Objednací číslo	01210.270.140
Značka	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technický nákres