FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M24X70

Objednací číslo	55000.240.070
Značka	-
UBB	500621795318
UNSPSC	31161620
EAN	8715494513296
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	70 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Technický nákres