FABORY

Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X55

Artikelnummer	01210.240.055
Marke	-
UBB	950351081746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031938
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Technische Zeichnung