FABORY

# Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc | 8| M6

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01336.060.001 |
| Marke | - |
| UBB | 500571891984 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715494282086 |
| PKG. von 2000 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M6 |
| Klasse | \|8\| |
| Antriebsart | Hexagon |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

## Standards

| | |
|---|---|
| NEN | 1560 |
| DIN | 934 |
| NF | E25-401 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| m | 5 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Technische Zeichnung