FABORY

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M10X150

Artikelnummer	01400.100.151
Marke	-
UBB	952351090552
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408402
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	16